



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 21/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 21/3L
GTIN	4960664460946
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø D_c : 21 mm

Anzahl Schneiden Z: 3

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 10 mm

Auskraglänge L_1 : 26 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 110 mm

Schaft-Ø D_s h6: 20 mm

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Auskraglänge L_1	26 mm
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Schneiden-Ø D_c	21 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Anzahl Schneiden Z	3

Rampinglänge L für α_{\max}	14 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	40 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	31 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,82 Grad
$\varnothing D_3$	15 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------