

Garant
Zirkularfräser (ohne Platte), Stahl, Typ: 11

Bestelldaten

Bestellnummer	217400 11
GTIN	4045197216878
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: nein

für Platten-Typ: 03

kleinster Bohr-Ø D: 10,6 mm

Innen-Ø d₁: 7,4 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 1,6 mm

Auskräglänge L₁: 17,2 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 57,2 mm

Technische Beschreibung

Schaftausführung	Weldon
Spannschrauben-Set	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Auskräglänge L ₁	17,2 mm
Schaft-Ø D _s h6	10 mm
Innen-Ø d ₁	7,4 mm
maximale Schnitttiefe S _{max}	1,6 mm
Gesamtlänge L _{ges}	57,2 mm
kleinster Bohr-Ø D	10,6 mm
für Platten-Typ	03

Innenkühlung	nein
Material Fräser	Stahl
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219820
-------------------------------------	--------