

Garant
Zirkularfräser (ohne Platte), Hartmetall, Typ: 11XL

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 217405 11XL |
| GTIN | 4045197216922 |
| Artikelklasse | 21Q |

Beschreibung
Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: 03

kleinster Bohr-Ø D: 10,6 mm

Innen-Ø d₁: 8 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 1,25 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 77,66 mm

Schaft-Ø D_s h6: 8 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--|-----------------------|
| Schaftausführung | zylindrisch |
| Schaft-Ø D _s h6 | 8 mm |
| Innen-Ø d ₁ | 8 mm |
| kleinster Bohr-Ø D | 10,6 mm |
| Gesamtlänge L _{ges} | 77,66 mm |
| Spanschrauben-Set | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) |
| maximale Schnitttiefe S _{max} | 1,25 mm |
| für Platten-Typ | 03 |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|-------------------|----------------|
| Gewindetiefe | 40 mm |
| Material Fräser | Hartmetall |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Zirkularfräser |

Zubehör

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219820 |
|-------------------------------------|--------|