

Garant
Zirkularfräser (ohne Platte), Hartmetall, Typ: 20L

Bestelldaten

Bestellnummer	217405 20L
GTIN	4045197216939
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: 02

kleinster Bohr-Ø D: 17,5 mm

Innen-Ø d₁: 12,2 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 2,6 mm

Auskräglänge L₁: 63,7 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 108,7 mm

Technische Beschreibung

kleinster Bohr-Ø D	17,5 mm
Innen-Ø d ₁	12,2 mm
Schaft-Ø D _s h6	12 mm
Schaftausführung	Weldon
Gesamtlänge L _{ges}	108,7 mm
Spannschrauben-Set	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
maximale Schnitttiefe S _{max}	2,6 mm
Auskräglänge L ₁	63,7 mm
für Platten-Typ	02

Innenkühlung	ja
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219821
-------------------------------------	--------