

**Garant**
**Zirkularfräser (ohne Platte), Stahl, Typ: 20**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 217400 20     |
| GTIN          | 4045197216885 |
| Artikelklasse | 21Q           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: 02

kleinster Bohr-Ø D: 17,5 mm

Innen-Ø d<sub>1</sub>: 12,2 mm

maximale Schnitttiefe S<sub>max</sub>: 2,6 mm

Auskräglänge L<sub>1</sub>: 28,7 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 74,05 mm

**Technische Beschreibung**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Auskräglänge L <sub>1</sub>            | 28,7 mm                |
| Innen-Ø d <sub>1</sub>                 | 12,2 mm                |
| Schaftausführung                       | Weldon                 |
| Gesamtlänge L <sub>ges</sub>           | 74,05 mm               |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6             | 12 mm                  |
| maximale Schnitttiefe S <sub>max</sub> | 2,6 mm                 |
| Spannschrauben-Set                     | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) |
| kleinster Bohr-Ø D                     | 17,5 mm                |
| für Platten-Typ                        | 02                     |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Innenkühlung      | ja             |
| Material Fräser   | Stahl          |
| Werkzeugaustausch | PowerCard      |
| Produktart        | Zirkularfräser |

---

## Zubehör

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219821 |
|-------------------------------------|--------|