



Jacke Quality Dress, hellgrau, Konfektionsgröße DE: 110



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 091112 110 |
| GTIN | 4014382978587 |
| Artikelklasse | 09S |

Beschreibung

Ausführung:

Berufskleidung **Quality Dress** aus 100 % Baumwollgewebe. Baumwolle ist besonders resistent gegen chemische und mechanische Einflüsse sowie Hitze. Das Naturprodukt Baumwolle vermittelt angenehmen Tragekomfort durch temperaturregulierende Eigenschaften und hohe Saugfähigkeit.

Bundjacke mit Handytasche.

- **Ärmelbund mit Knopf.**
- **Zwei Brusttaschen mit Patte und Klette.**

Beschreibung:

- **Brustinnentasche.**
- **Verdeckte Knopfleiste.**
- **Zwei verstärkte Seitentaschen.**

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

Jacke in kornblauer Ausführung unter Nr. 091111.

Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle

Materialgrammatur/Gewebedichte: 285 g/m²

Kleidung Standard: UV-Standard 801

Waschen: 60 °C Buntwäsche

Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Platzierung Handytasche | rechts |
| Ärmelabschluss | Ärmelbund mit Knopf |
| Anzahl Brusttinentasche | 1 |
| Seitentaschen | verstärkt |
| Konfektionsgröße DE | 110 |
| Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss | 2 |
| verdeckte Verschlussleiste | ja |
| Bundabschluss | Bund ohne Gummi |
| Jacken-Verschluss | Knopfverschluss |
| Herstellerbezeichnung | Quality Dress |
| Anzahl Seitentaschen | 2 |
| Größe FR | 48L |
| Größe UK | 39L |
| Größe US | 39/36 |
| Größe IT | 48L |
| Serie | QUALITY DRESS |
| Sonderdienstleistung | Textilveredelung |
| Größe ES | 48L |
| Größe NL | 110 |
| Geschlecht | Herren |
| Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C |
| Kleidung Standard | UV-Standard 801 |
| Farbe | hellgrau |
| Bleichen | nicht Bleichen |
| Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen |
| Waschen | 60 °C Buntwäsche |
| elektrische Isolierung | |
| Materialgrammatur/Gewebedichte | 285 g/m ² |
| Norm | |
| Produktart | Arbeitsjacke |