

Garant
Zirkularfräser (ohne Platte), Hartmetall, Typ: 20XL

Bestelldaten

Bestellnummer	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: 02

kleinster Bohr-Ø D: 17,5 mm

Innen-Ø d₁: 12,2 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 2,6 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 121,5 mm

Schaft-Ø D_s h6: 12 mm

Technische Beschreibung

Spannschrauben-Set	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
kleinster Bohr-Ø D	17,5 mm
Innen-Ø d ₁	12,2 mm
Schaft-Ø D _s h6	12 mm
maximale Schnitttiefe S _{max}	2,6 mm
Schaftausführung	zylindrisch
Gesamtlänge L _{ges}	121,5 mm
für Platten-Typ	02
Innenkühlung	ja

Gewindetiefe	62,5 mm
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219821
-------------------------------------	--------