

Garant
Zirkularfräser (ohne Platte), Stahl, Typ: 25

Bestelldaten

Bestellnummer	217400 25
GTIN	4045197216892
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: 01

kleinster Bohr-Ø D: 23 mm

Innen-Ø d₁: 16 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 3,45 mm

Auskraglänge L₁: 38,5 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 87 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	87 mm
Schaftausführung	Weldon
maximale Schnitttiefe S _{max}	3,45 mm
kleinster Bohr-Ø D	23 mm
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Spannschrauben-Set	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Auskraglänge L ₁	38,5 mm
Innen-Ø d ₁	16 mm
für Platten-Typ	01

Innenkühlung	ja
Material Fräser	Stahl
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219822
-------------------------------------	--------