




Eckfräser 90° MEC11T, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227305 20/3
GTIN	4960664406548
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 10 mm

Auskraglänge L_1 : 30 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 81 mm

Schaft-Ø D_s h6: 20 mm

passende Wendeschneidplatte: BD.. 11T3

Wendeplattenschraube: 229708 (T8; 1,2 Nm)

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	81 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Auskraglänge L_1	30 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Eckfräser

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------