

Garant

**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SD.., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 100/14mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

Vorteil:**Höchste Produktivität durch:**

- **Höchste Schnittgeschwindigkeit.**
- **Höchste Vorschübe.**
- **Kurze Bearbeitungszeiten.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	100 mm
passende Wendeschneidplatte	SD.. 0903

Ø D ₃	108 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219809 (8IP; 1,5 Nm)
maximaler Außen-Ø D _{max}	108,2 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Anzahl Schneiden Z	14
Rampingwinkel α _{max}	0,29 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	208 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	214 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	97,5 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,5 N·m	211750 1,5
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219809
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP