



## Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

### Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	40 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,27 Grad

Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	43 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------