



Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Schneiden-Ø D_c	63 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	10 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
Rampingwinkel α_{max}	0,2 Grad

Ramplinglänge L für α_{\max}	56 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------