



## Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.  
Geringe Schneidenanzahl.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge $L_1$	36 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	120 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 170408
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	15,7 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für $\alpha_{max}$	16,6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	43 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,86 Grad
Ø $D_3$	18 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------