



## Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø $D_c$	80 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	10 mm
Anzahl Schneiden Z	7
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,16 Grad

Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	73 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------