



Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 50/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten a_e bei gleicher Schnitttiefe a_p ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	147 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	64 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
Auskräglänge L_1	75 mm
Schneiden-Ø D_c	50 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	28
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------