



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	40 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Auskraglänge L_1	50 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Rampinglänge L für α_{max}	33 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	78 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	74 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,35 Grad
Ø D_3	34 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------