



Eckfräser 90° MEC11T mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227305 16/2
GTIN	4960664406517
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	68 mm
Auskraglänge L_1	25 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für α_{max}	9 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	26 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,27 Grad
Ø D_3	10 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------