



## Eckfräser 90° MEC11T, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 160/14 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227310 160/14
GTIN	4960664473168
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Innenkühlung: ja

maximale Schnitttiefe  $a_{p\max}$ : 10 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 63 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 40 mm

passende Wendeschneidplatte: BD.. 11T3

Wendeplattenschraube: 229708 (T8; 1,2 Nm)

### Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Schneiden-Ø $D_c$	160 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	63 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)

passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Anzahl Schneiden Z	14
Serie	Eckfräser
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------