



## Eckfräser 90° MECH11 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 32/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten  $a_e$  bei gleicher Schnitttiefe  $a_p$  ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
Gesamtlänge $L_{ges}$	140 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	2
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	46 mm
Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Schaft-Ø $D_s\ h6$	32 mm
Auskraglänge $L_1$	55 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------