



## Eckfräser 90° MEC11T mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	68 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Auskräglänge $L_1$	23 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	9 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\max}$	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	26 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,27 Grad
Ø $D_3$	10 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------