



Eckfräser 90° MECH11 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 40/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten a_e bei gleicher Schnitttiefe a_p ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	55 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Auskraglänge L_1	64 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
Anzahl Wendeschneidplatten	24
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------