



## Eckfräser 90° MEC11T mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 18/2Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge $L_1$	23 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Schneiden-Ø $D_c$	18 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	68 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für $\alpha_{max}$	11 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	34 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	30 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	1,04 Grad

Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------