



## Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Aufnahmegewinde M	M10
Schneiden-Ø $D_c$	20 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	30 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	34 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,88 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	13 mm

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------