



Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
Aufnahmegewinde M	M10
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	34 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,88 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm

Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------