

Garant**Wendeplatten-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø DW / Auskraglänge L1:
30/92mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Artikelklasse	21R

Beschreibung**Verwendung:**

- Für zylindrische Innen- und Außengewinde; weitere Wendeplatten und Trägerwerkzeuge auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Keine Spanprobleme, da nur kurze Späne.
- Geringer Schnittdruck.

Hinweis:

Ausführung mit doppelter HB-Spannfläche.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	25 mm
Plattengröße	27
Auskraglänge L ₁	92 mm
Wirk-Ø D	30 mm
Klemmschraube	219925
Anzahl Schneiden Z	1
Anzahl Spannuten	1
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219925
---------------	--------