

**Garant**
**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:  
36/65mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Artikelklasse	21R

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.**
**Verwendung:**

 Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde**. Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung**.

**Hinweis:**

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.

Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung &lt; 5.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge L <sub>1</sub>	65 mm
Wirk-Ø D	36 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Plattengröße	41
Klemmschraube	219928
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	128 mm
Fixierschraube	219927
Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4

Schaftausführung	Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

---

## Zubehör

Spannschraube	219928
Spannschraube	219927