

Garant
Wendeplatten-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø DW / Auskraglänge L1: 37/58mm

Bestelldaten

Bestellnummer	218000 37/58
GTIN	4045197411877
Artikelklasse	21R

Beschreibung
Verwendung:

- Für zylindrische Innen- und Außengewinde; weitere Wendeplatten und Trägerwerkzeuge auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Keine Spanprobleme, da nur kurze Späne.
- Geringer Schnittdruck.

Hinweis:

Ausführung mit doppelter HB-Spannfläche.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	58 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Wirk-Ø D	37 mm
Klemmschraube	219925
Plattengröße	27
Anzahl Schneiden Z	1
Anzahl Spannuten	1
Gesamtlänge L	120 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219925
---------------	--------