

**Garant**
**VHM-Kugelfräser, Diamant, Ø e8 DC: 6 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	209785 6
GTIN	4045197476142
Artikelklasse	11Y

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit **kristalliner Diamantbeschichtung sp<sup>3</sup>** der neuesten Generation, für die prozessichere Bearbeitung von **Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit**. Kegelübergang mit **1°30'** (**Winkel  $\alpha$** ).

Toleranz: Radiuskontur = **±0,01 mm**.

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge L<sub>c</sub>: 6 mm

Auskraglänge L<sub>1</sub> inkl. Freistellung: 25 mm

Freistellungs-Ø D<sub>1</sub>: 5,8 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	7,1 mm
Vorschub f <sub>z</sub> für Kopierfräsen in Graphit	0,062 mm
Freistellungs-Ø D <sub>1</sub>	5,8 mm
Zähnezahl Z	2
L <sub>2</sub>	50 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> inkl. Freistellung	25 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Gesamtlänge L	100 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	6 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Radius R	3 mm
Beschichtung	Diamant
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	schwarz
Produktart	Schaftfräser

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------