

**Garant****Wendeplatten-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø DW / Auskraglänge L1:  
30/52mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Artikelklasse	21R

**Beschreibung****Verwendung:**

- Für zylindrische Innen- und Außengewinde; weitere Wendeplatten und Trägerwerkzeuge auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Keine Spanprobleme, da nur kurze Späne.
- Geringer Schnittdruck.

**Hinweis:**

Ausführung mit doppelter HB-Spannfläche.

**Technische Beschreibung**

Wirk-Ø D	30 mm
Plattengröße	27
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	52 mm
Klemmschraube	219925
Anzahl Schneiden Z	1
Anzahl Spannuten	1
Gesamtlänge L	110 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

---

## Zubehör

Spannschraube	219925
---------------	--------