

Garant
**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:
30/55mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218050 30/55
GTIN	4045197412539
Artikelklasse	21R

Beschreibung
Ausführung:
HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.
Verwendung:

 Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde.** Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.**
Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.

Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Technische Beschreibung

Fixierschraube	219926
Wirk-Ø D	30 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Auskraglänge L ₁	55 mm
Plattengröße	25
Gesamtlänge L _{ges}	115 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Anzahl Spannuten	5
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219926
---------------	--------