

Garant
**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:
11,7/25,5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218050 11,7/25,5
GTIN	4045197645524
Artikelklasse	21R

Beschreibung
Ausführung:
HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.
Verwendung:

 Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde.** Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.**
Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.

Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	12 mm
Fixierschraube	219859
Wirk-Ø D	11,7 mm
Gesamtlänge L _{ges}	73,5 mm
Auskraglänge L ₁	25,5 mm
Plattengröße	19
Anzahl Schneiden Z	1
Anzahl Spannuten	1
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219859
---------------	--------