

HEDI

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 50R



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 081127 50R |
| GTIN | 4003644013425 |
| Artikelklasse | 08B |

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ**. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **kurzfristigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Gummi

Kabellänge: 50 m

Anzahl Steckdosen: 3

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------------|
| Typ | 50R |
| Material Kabel | Gummi |
| Kabelklasse | H05RR-F |
| Netzspannung | 250 V |
| Kabellänge | 50 m |
| Nennleistung abgerollt | 3500 (16 A) W |
| Kabelaufbau | 3G1,5 |
| IP-Schutzart | IP 44 |
| Anzahl Steckdosen | 3 |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Diagnosesystem vorhanden | ja |
| Produktart | Kabeltrommel |