

Garant**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:
30/65mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Artikelklasse	21R

Beschreibung**Ausführung:****HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.****Verwendung:**Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.****Hinweis:**

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.

Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Technische Beschreibung

Fixierschraube	219927
Auskraglänge L ₁	65 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Klemmschraube	219928
Wirk-Ø D	30 mm
Plattengröße	41
Gesamtlänge L _{ges}	128,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3

Schaftausführung	Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219927
Spannschraube	219928