

Garant
**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:
13,6/26mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218050 13,6/26
GTIN	4045197447142
Artikelklasse	21R

Beschreibung
Ausführung:
HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.
Verwendung:

 Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde.** Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.**
Hinweis:

 Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
 Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Technische Beschreibung

Fixierschraube	219926
Plattengröße	24
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gesamtlänge L _{ges}	82 mm
Auskraglänge L ₁	26 mm
Wirk-Ø D	13,6 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Anzahl Spannuten	1
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219926
---------------	--------