

**Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319107 20
GTIN	4067263224457
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	55 mm
Schaftbreite $b_3$	13 mm
$b_2$	27 mm
$b_1$	52 mm

h <sub>5</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme