



## Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319107 16
GTIN	4067263224440
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

#### Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

#### Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Technische Beschreibung

h <sub>5</sub>	20 mm
b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	43 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
Schaftbreite b <sub>3</sub>	13 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
l <sub>1</sub>	44 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme