



Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319117 40
GTIN	4067263237426
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_1	25 mm
Schaftbreite b_3	20,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
l_1	85 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm

b ₁	85 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme