

**Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319117 20
GTIN	4067263237402
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Schaftbreite b ₃	13 mm
h ₁	16 mm
b ₂	27 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

h_6	30 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme