



Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319107 30
GTIN	4067263224464
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h ₁	20 mm
b ₁	70 mm
h ₆	38 mm
h ₂	29 mm
b ₂	35 mm
l ₁	70 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Schaftbreite b_3	17 mm
h_5	28 mm
Schaft- \varnothing d_1	30 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme