

**Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319117 30
GTIN	4067263237419
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

h <sub>1</sub>	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Schaftbreite b <sub>3</sub>	17 mm

$l_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
$h_5$	28 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme