

**Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319117 16
GTIN	4067263224495
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
Schaftbreite b ₃	13 mm
Schaft-Ø d ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b_2	24 mm
h_1	12 mm
l_1	44 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme