

**Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319107 40
GTIN	4067263224471
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_2	34 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
Schaftbreite b ₃	20,5 mm
l_1	85 mm
b ₂	42,5 mm
h_1	25 mm

h ₆	48 mm
h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme