

Garant
**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz,
Schaft-Ø d1: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319006 25
GTIN	4067263201762
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_2	30 mm
h_5	27 mm
Schaft-Ø d ₁	25 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm

h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme