

**Garant****GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz,  
Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319016 50
GTIN	4067263237549
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_6$	60 mm
$l_1$	30 mm
$h_5$	35 mm
$b_1$	100 mm
$b_2$	50 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
l <sub>2</sub>	55 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme