

**Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319127 16
GTIN	4067263237457
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	24 mm
h ₁	12 mm
h ₅	20 mm
Schaft-Ø d ₁	16 mm
b ₁	43 mm
Schaftbreite b ₃	13 mm
h ₆	22 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
l_1	44 mm
h_2	17 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme