

**Garant**
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz,  
Schaft-Ø d1: 25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319016 25
GTIN	4067263237518
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$l_2$	30 mm
$b_2$	30 mm
Schaft-Ø $d_1$	25 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
$l_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

$h_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
$h_5$	27 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme