

**Garant**

**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz,  
Schaft-Ø d1: 50mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	319026 50
GTIN	4067263237594
Artikelklasse	31V

## Beschreibung

### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

### Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technische Beschreibung

b <sub>1</sub>	100 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	30 mm

$h_1$	25 mm
$h_6$	60 mm
$b_2$	50 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme