

Garant

**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz,
Schaft-Ø d1: 40mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319026 40
GTIN	4067263237587
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	42,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₁	25 mm
h ₅	42,5 mm
b ₁	85 mm

l_2	44 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
l_1	22 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme