

**Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319127 30
GTIN	4067263237471
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h ₁	20 mm

Schaftbreite b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme