

**Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319127 50
GTIN	4067263237495
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Schaftbreite b_3	26 mm
h_1	32 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme